

COMPACTA

2198UOI025P60-40x17

EAN 4031582300284



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ● ○
Buka u pokretu	● ● ● ● ○
Ishrana	● ● ● ● ○
otpornost na rdju	● ● ● ● ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Compacta
Tip	Fiksni Tocak
Standard	EN12530 - Kastori uređaja
Nosivost na 3 km/h	25 kg
Električni provod	no
nerdjajući	no
Statički Nosivost	50 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-25 °C
Opseg temperature (maksimalni)	80 °C
Sveukupna visina	28 mm
Ukupna širina	20 mm
Ukupna težina	0.02 kg

KUCISTE

Materijal kućišta	Čelični list, srednji
oblik viljuska	Ugaono
Boja	plavo cinkovano
Prečnik kupole	20 mm

TOČAK

Materijal za telo	poliamid
materijal omotaca	Identično sa telom Tocak
Nošenje	klizni lezaj sa caura cevi
osovina	Zaobilaženje
Boja Tocak	Grafitna crna (RAL9011)
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	25 mm
Širina omotac	13 mm
Širina tela	13 mm
Teškoća gazećeg omotac (D)	75 Šor D

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča
Dužina ploče	40 mm
Širina ploče	17 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	30 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	30 mm
Prečnik otvora ploče	4.5 mm

COMPACTA

2198UOI025P60-40x17

EAN 4031582300284

Broj porudžbine 00021131
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

