INFORMACIJE O PROIZVODU

# COMPACTA

2198UOI025P60-40x17

EAN 4031582300284



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

| | |
|---|---|
| Performanse kotrljanja | ● ● ● ○ ○ |
| Buka u pokretu | ● ● ● ○ ○ |
| Ishrana | ● ● ● ● ○ |
| otpornost na rdju | ● ● ● ○ ○ |

## OSNOVNI ATRIBUTI

| | |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Compacta |
| Tip | Fiksni Tocak |
| Standard | EN12530 - Kastori uređaja |
| Nosivost na 3 km/h | 25 kg |
| Električni provod | no |
| nerdjajuci | no |
| Statički Nosivost | 50 kg |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -25 °C |
| Opseg temperature (maksimalni) | 80 °C |
| Sveukupna visina | 28 mm |
| Ukupna širina | 20 mm |
| Ukupna težina | 0.02 kg |

## KUCISTE

| | |
|---|---|
| Materijal kućišta | Čelični list, srednji |
| oblik viljuska | Ugaono |
| Boja | plavo cinkovano |
| Prečnik kupole | 20 mm |

## TOCAK

| | |
|---|---|
| Materijal za telo | poliamid |
| materijal omotaca | Identično sa telom Tocak |
| Nošenje | klizni lezaj sa caura cevi |
| osovina | Zaobilaženje |
| Boja Tocak | Grafitna crna (RAL9011) |
| stitnici omotaca | Bez stražara |
| Prečnik | 25 mm |
| Širina omotac | 13 mm |
| Širina tela | 13 mm |
| Teškoća gazećeg omotac (D) | 75 Šor D |

## PRILAGOĐAVANJE

| | |
|---|---|
| Tip uklapanja | Pravougaona ploča |
| Dužina ploče | 40 mm |
| Širina ploče | 17 mm |
| Dužina otvora ploče (maksimalna) | 30 mm |
| Širina otvora ploče (maksimalna) | 30 mm |
| Prečnik otvora ploče | 4.5 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# COMPACTA

2198UOI025P60-40x17

EAN 4031582300284

Broj porudžbine 00021131

**Crteži proizvoda**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH