

NOVATECH

ETY 100x20-Ø20 HL14

EAN 4031582318845



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ● ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Novatech
Tipo	Aro
Estándar	EN12532 - Material de transporte
Capacidad de carga a 4 km/h	180 kg
Capacidad de carga a 6 km/h	140 kg
Conductivo eléctrico	No
Inoxidable	No
Capacidad de carga estática	360 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-10 °C
Rango de temperatura (máximo)	60 °C
Peso total	0.4 kg

ARO

Material del cuerpo	Acero, hierro
Material de la banda de rodadura	Poliuretano, Fundido
Cojinete	Rodamiento de bolas de precisión (RS/2RS)
Color Aro	Amarillo miel (RAL1005)
Diámetro	100 mm
Ancho de Banda de rodadura	20 mm
Diámetro del agujero del Eje	20 mm
Longitud del cubo	14 mm
Anchura del cuerpo	20 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	92 Shore A
Dureza de la Banda de rodadura (D)	42 Shore D

