



ROUE


Corps de roue	Fonte
Diamètre	160 mm
Largeur du bandage	50 mm
Diamètre de l'alésage	25 mm
Longueur de moyeu	60 mm
Largeur du corps de roue	50 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Novatech
Capacité de charge à 4 km/h	1100 kg
Capacité de charge à 6 km/h	900 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	1500 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	2.86 kg




NOVATECH

FTP 160x50-Ø25 HL60

EAN 4031582379568

Numéro de commande 00837289



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.