

# ALPHA SMART

3370DVR200P63

EAN 4031582331639



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 핵심 속성

|                |             |
|----------------|-------------|
| 제품명            | Alpha smart |
| 하우징 유형         | 회전 캐스터      |
| 3km/h에서의 적재 용량 | 205 kg      |
| 4km/h에서의 적재 용량 | 205 kg      |
| 적재 용량 정적       | 410 kg      |
| 온도 범위(최소)      | -20 °C      |
| 온도 범위(최대)      | 60 °C       |
| 총높이            | 240 mm      |
| 전체 체중          | 2.612 kg    |

## 휠

|            |            |
|------------|------------|
| 차체 재질      | 강판         |
| 트레드 재질     | 단단한 고무 검은색 |
| 베어링        | 롤러 베어링     |
| 차축         | 너트로 고정     |
| 스레드 가드     | 스레드가드 없음   |
| 직경         | 200 mm     |
| 트레드 폭      | 30 mm      |
| 트레드의 경도(A) | 87 Shore A |

## 하우징

|         |          |
|---------|----------|
| 재료      | 강판, 무거움  |
| Fork 외형 | 슬림       |
| 스위블 베어링 | 볼 레이스 2회 |
| 오프셋     | 52.5 mm  |
| 회전 반경   | 152.5 mm |
| 회전 간섭   | 305 mm   |

## 피팅

|                |           |
|----------------|-----------|
| 피팅 유형          | 직사각형 플레이트 |
| 플레이트 길이        | 137 mm    |
| 플레이트 너비        | 105 mm    |
| 플레이트 홀 길이(최대)  | 105 mm    |
| 플레이트 구멍 너비(최소) | 77 mm     |
| 플레이트 구멍 너비(최대) | 80 mm     |
| 플레이트 구멍 직경     | 11 mm     |

# ALPHA SMART

3370DVR200P63

EAN 4031582331639



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 기술 도면

