

ZETA REVERSE

468SUAP125P63

EAN 4031582396379

Номер заказа 00860875



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●○○

Исчезновение ●●●○○

Устойчивость к коррозии ●●●●○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

| | |
|------------------------------------|--|
| Название продукта | Zeta reverse |
| Тип корпуса | Поворотное Колесная опора с пружинным Тормоз направления |
| Стандартный | EN12532 - Транспортное оборудование |
| Грузоподъемность при 4 км/ч | 300 kg |
| Грузоподъемность при 6 км/ч | 240 kg |
| Грузоподъемность статическая | 600 kg |
| Диапазон температур (минимальный) | -30 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 80 °C |
| Общая высота | 164 mm |
| Общая ширина | 96 mm |
| Общий вес | 2,74 kg |

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Материал корпуса | Полиамид |
| Материал протектора | Полиуретан, Инжекционный |
| Подшипник | Прецизионный шариковый подшипник |
| Ось | Винт с гайкой |
| Цвет Колесо | Натуральный белый |
| Защита от проводов | С защитой резьбы |
| Диаметр | 125 mm |
| Ширина Протектор | 40 mm |
| Ширина тела | 40 mm |
| Твердость Протектор (A) | 92 Береговая A |
| Твердость Протектор (D) | 42 Береговая D |

КРОНШТЕЙН

| | |
|-----------------------|---|
| Материал | Стальной лист, очень тяжелый |
| Форма Вилы | Широкая, Усиленный |
| Поворотный узел | Две гонки мяча, Усиленный или Нержавеющая сталь |
| Цвет | Пассивированный голубым |
| Офсет (Смещение) | 55 mm |
| Радиус поворота | 117,5 mm |
| Поворотное соединение | 235 mm |
| Диаметр купола | 96 mm |

ФИТИНГ

| | |
|--|------------------------|
| Тип фитинга | Прямоугольная пластина |
| Длина пластины | 137 mm |
| Ширина пластины | 105 mm |
| Длина отверстия пластины (минимальная) | 75 mm |
| Длина отверстия пластины (максимальная) | 80 mm |
| Ширина отверстия пластины (минимальная) | 75 mm |
| Ширина отверстия пластины (максимальная) | 105 mm |
| Диаметр отверстия пластины | 11 mm |

ZETA REVERSE

468SUAP125P63

EAN 4031582396379

Номер заказа 00860875



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

