

## ZETA REVERSE

468SUAP125P63

EAN 4031582396379

Номер заказа 00860875



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●○○

Исчезновение ●●●○○

Устойчивость к коррозии ●●●●○

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Название продукта                  | Zeta reverse   |
| Тип                                | Поворотное Колесная опора с пружинным Тормоз направления |
| Стандартный                        | EN12532 - Транспортировочное оборудование                |
| Грузоподъемность при 4 км/ч        | 300 kg   |
| Грузоподъемность при 6 км/ч        | 240 kg   |
| Грузоподъемность статическая       | 600 kg   |
| Диапазон температур (минимальный)  | -30 °C   |
| Диапазон температур (максимальный) | 80 °C  |
| Общая высота                       | 164 mm   |
| Общая ширина                       | 96 mm  |
| Общий вес                          | 2,74 kg  |

## КОЛЕСО

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Материал корпуса        | Полиамид                         |
| Материал протектора     | Полиуретан, Инжекционный         |
| Подшипник               | Прецизионный шариковый подшипник |
| Ось                     | Винт с гайкой                    |
| Цвет Колесо             | Натуральный белый                |
| Защита от проводов      | С защитой резьбы                 |
| Диаметр                 | 125 mm                           |
| Ширина Протектор        | 40 mm                            |
| Ширина тела             | 40 mm                            |
| Твердость Протектор (A) | 92 Береговая A                   |
| Твердость Протектор (D) | 42 Береговая D                   |

## КРОНШТЕЙН

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Материал              | Стальной лист, очень тяжелый                    |
| Форма Вилы            | Широкая, Усиленный                              |
| Поворотный узел       | Две гонки мяча, Усиленный или Нержавеющая сталь |
| Цвет                  | Пассивированный голубым                         |
| Офсет (Смещение)      | 55 mm   |
| Радиус поворота       | 117,5 mm  |
| Поворотное соединение | 235 mm  |
| Диаметр купола        | 96 mm   |

## ФИТИНГ

|  |                        |
|--|------------------------|
| Тип фитинга                              | Прямоугольная пластина |
| Длина пластины                           | 137 mm                 |
| Ширина пластины                          | 105 mm                 |
| Длина отверстия пластины (минимальная)   | 75 mm                  |
| Длина отверстия пластины (максимальная)  | 80 mm                  |
| Ширина отверстия пластины (минимальная)  | 75 mm                  |
| Ширина отверстия пластины (максимальная) | 105 mm                 |
| Диаметр отверстия пластины               | 11 mm                  |

# ZETA REVERSE

468SUAP125P63

EAN 4031582396379  
Номер заказа 00860875



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

