

MAXTECH

PNR260x75-Ø25 HL74 TFR

EAN 4031582400335



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

| | |
|--------------------|-----------|
| Ruļļa veiktspēja | ● ● ● ○ ○ |
| Kustības troksnis | ● ● ● ○ ○ |
| Nodilums | ● ● ● ○ ○ |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ○ ○ |

PAMATA ATRIBŪTI

| | |
|---------------------|---------|
| Produkta nosaukums | Maxtech |
| Korpusa tips | Ritenis |
| Krāvnese pie 3 km/h | 75 kg |
| Elektrovadītspējīga | Nē |
| Nerūsējošais | Nē |
| Statiskā krāvnese | 150 kg |
| Kopējais svars | 1,95 kg |

RITENIS

| | |
|----------------------|---------------------|
| Korpusa materiāls | Polipropilēns |
| Protektora materiāls | Poliuretāns, putots |
| Gūltnis | Cuscinetto a rulli |
| Izplešanās armatūra | Bez vītņu aizsarga |
| Diametrs | 260 mm |
| Protektora platums | 75 mm |
| Ass atveres diametrs | 25 mm |
| Rumbas garums | 74 mm |

MAXTECH

PNR260x75-Ø25 HL74 TFR

EAN 4031582400335



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

