



L'immagine può differire dal prodotto originale

**PRESTAZIONI**

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ● ○
Rumore	● ● ● ○ ○
Attrito	● ● ● ● ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

**ATTRIBUTI PRINCIPALI**

Nome del prodotto	Novatech
Tipo	Ruota
Portata a 3 km/h	750 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Portata statica	1500 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C

**RUOTA**

Materiale del corpo	Non definito
Materiale del battistrada	Polipropilene, morbido
Diametro	82 mm
Larghezza battistrada	96 mm
Durezza del Battistrada (A)	92 Shore A
Diametro cuscinetto a sfere	52 mm
Larghezza cuscinetto a sfere	14 mm

Product Drawings

