



L'immagine può differire dal prodotto originale

#### PRESTAZIONI

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ● ○ |
| Rumore                     | ● ● ● ○ ○ |
| Attrito                    | ● ● ● ● ○ |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ○ ○ |

#### ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Nome del prodotto                   | Novatech |
| Tipo                                | Ruota    |
| Portata a 3 km/h                    | 750 kg   |
| Elettricamente conduttivo           | No       |
| Inossidabile                        | No       |
| Portata statica                     | 1500 kg  |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -20 °C   |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C    |

#### RUOTA

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Materiale del corpo          | Non definito           |
| Materiale del battistrada    | Polipropilene, morbido |
| Diametro                     | 82 mm                  |
| Larghezza battistrada        | 96 mm                  |
| Durezza del Battistrada (A)  | 92 Shore A             |
| Diametro cuscinetto a sfere  | 52 mm                  |
| Larghezza cuscinetto a sfere | 14 mm                  |

