

# NOVATECH

RK.ETP082X96-Ø52X14

EAN 4031582330656



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●●○

Шум руху ●●●○○

Атриція ●●●●○

Стійкість до корозії ●●●○○

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту Novatech

Тип Колесо

Обвантажопідйомність 3 км/год 750 kg

Статичний Вантажопідйомність 1500 kg

Діапазон температур (мінімальний) -20 °C

Діапазон температур (максимальний) 60 °C

## КОЛЕСО

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Матеріал тіла               | Не визначено          |
| Матеріал протектору         | Поліпропілен , м'який |
| Діаметр                     | 82 mm                 |
| Протектор                   | 96 mm                 |
| Твердість Протектор (A)     | 92 Прибережна A       |
| Діаметр Кульковий підшипник | 52 mm                 |
| Кульковий підшипник         | 14 mm                 |

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

