

ALPHA STAINLESS

8470BOG080P62 HT W/O-DUSTG

EAN 4031582347241

Номер замовлення 00035362



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●○○○

Атриція ●●●●●

Стійкість до корозії ●●●●●

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Назва продукту | Alpha stainless |
| Тип | Поворотний Колісна опора |
| Стандартний | EN12532 - Транспортувальне обладнання |
| ОбВантажопідйомність 4 км/год | 100 kg |
| Нержавіюча сталь | ✓ |
| Статичний Вантажопідйомність | 200 kg |
| Діапазон температур (мінімальний) | -40 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 250 °C |
| Загальна висота | 108 mm |
| Загальна ширина | 75 mm |
| Загальна вага | 0,72 kg |

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Матеріал тіла | Пластик термосеанс, термостійкий |
| Матеріал протектору | Ідентичність з корпусом Колесо |
| Носіння | Сухий втулка підшипника |
| Вісь | Пригвинчено гайкою |
| Колір Колесо | Чорний |
| Діаметр | 80 mm |
| Протектор | 35 mm |
| Ширина тіла | 35 mm |
| Твердість Протектор (D) | 90 Прибережна D |

КРОНШТЕЙН

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Матеріал | Нержавіюча сталь, важка |
| Вила Форма | Широка |
| Поворотний вузол | Дві м'ячі перегони |
| Колір | Нержавіюча сталь |
| Офсет (Зсув) | 44,5 mm |
| Радіус повороту | 84,5 mm |
| Поворотне з'єднання | 169 mm |
| Діаметр ковпачка | 75 mm |

ВСТАНОВЛЕННЯ

| | |
|---|---------------------|
| Тип налаштування | Прямокутна пластина |
| Довжина пластини | 105 mm |
| Ширина тарілки | 85 mm |
| Довжина отвору для планшета (мінімальна) | 77 mm |
| Довжина отвору для планшета (максимальна) | 60 mm |
| Ширина отвору для планшета (мінімальна) | 77 mm |
| Ширина отвору для планшета (максимальна) | 80 mm |
| Діаметр отвору планшета | 9 mm |

ALPHA STAINLESS

8470BOG080P62 HT W/O-DUSTG

EAN 4031582347241

Номер замовлення 00035362



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

