

## KAPPA LOAD

9658FCP200P63

EAN 4031582451931



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Výkon role         | ● ● ● ● ○ |
| Hluk pohybu        | ● ● ● ○ ○ |
| Úbytek             | ● ● ● ● ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ○ ○ |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Název produktu              | Kappa load                   |
| Typ krytu                   | Pevné Kolečko                |
| Standardní                  | EN12533 – Heavy duty kolečka |
| Nosnost 4 km/h              | 1400 kg                      |
| Nosnost 6 km/h              | 1200 kg                      |
| Statický Nosnost            | 2800 kg                      |
| Rozsah teploty (minimální)  | -20 °C                       |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C                        |
| Celková výška               | 305 mm                       |
| Celková hmotnost            | 4,585 kg                     |

## KOLO

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Materiál těla    | Odlitek                      |
| Materiál běhounu | Ultratech polyuretan, Odlitý |
| Ložisko          | Přesné kuličkové ložisko     |
| Šroub            | Šroub s maticí               |
| Ochranná krytka  | S ložiskovým pouzdrem        |
| Průměr           | 200 mm                       |
| Šířka Běhoun     | 50 mm                        |

## UCHYCENÍ

|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| Materiál     | Litina nebo kovaná litina, těžká |
| Tvar Vidlice | Široký, Vyztužené                |

## MONTÁŽ

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Typ montáže                    | Obdélníková destička |
| Délka dlahy                    | 135 mm               |
| Šířka desky                    | 110 mm               |
| Délka otvoru dlahy (maximální) | 105 mm               |
| Šířka otvoru dlahy (minimální) | 75 mm                |
| Šířka otvoru dlahy (maximální) | 80 mm                |
| Průměr otvoru dlahy            | 11 mm                |

# KAPPA LOAD

9658FCP200P63

EAN 4031582451931



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

---

