

AGILA

2478UAP050P41-55

EAN 4031582404326

Номер замовлення 00039979



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●●○○

Атриція ●●●●○

Стійкість до корозії ●●●○○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Назва продукту | Agila |
| Тип корпусу | Фіксований Колісна опора |
| Стандартний | EN12530 — Катери пристроїв |
| Обвантажопідйомність 3 км/год | 40 kg |
| Статичний Вантажопідйомність | 80 kg |
| Діапазон температур (мінімальний) | -20 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 60 °C |
| Загальна висота | 69 mm |
| Загальна ширина | 35 mm |
| Загальна вага | 0,109 kg |

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Матеріал тіла | Поліамід |
| Матеріал протектору | Поліуретан, Інжекційний |
| Носіння | Прецизійний кульковий підшипник |
| Колір Колесо | Срібно-сірий (RAL7001) |
| Захист різьби | 3 різьбовим поручителем |
| Діаметр | 50 mm |
| Протектор | 19 mm |
| Ширина тіла | 19 mm |
| Твердість Протектор (A) | 92 Прибережна A |
| Твердість Протектор (D) | 42 Прибережна D |

КРОНШТЕЙН

| | |
|------------------|-------------------------|
| Матеріал | Сталевий лист, середній |
| Вила Форма | Широка |
| Колір | Пасивований блакитним |
| Діаметр ковпачка | 27 mm |

ВСТАНОВЛЕННЯ

| | |
|---|--------------------|
| Тип налаштування | Квадратний планшет |
| Довжина пластини | 55 mm |
| Ширина тарілки | 55 mm |
| Довжина отвору для планшета (мінімальна) | 38,5 mm |
| Довжина отвору для планшета (максимальна) | 44 mm |
| Ширина отвору для планшета (мінімальна) | 38,5 mm |
| Ширина отвору для планшета (максимальна) | 44 mm |
| Діаметр отвору планшета | 6,3 mm |

AGILA

2478UAP050P41-55

EAN 4031582404326

Номер замовлення 00039979



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

