

# AGILA

2471PJP125R05-28 2.0 M8/19

EAN 4031582301441



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ● ○
Buka u pokretu	● ● ● ● ○
Ishrana	● ● ● ● ○
otpornost na rdju	● ● ● ● ○

## OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Agila
Tip	Okreni Tocak sa usmerena kocnica
Standard	EN12530 - Kastori uređaja
Nosivost na 3 km/h	100 kg
Električni provod	no
nerdjajuci	no
Statički Nosivost	200 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Sveukupna visina	160 mm
Ukupna širina	60 mm
Ukupna težina	1.09 kg

## KUCISTE

Materijal kućišta	Čelični list, srednji
oblik viljuska	siroko
okretni lezaj	Dve lopte
Boja	plavo cinkovano
ofset	41 mm
okretni radijus	131 mm
Otpor okretanju	262 mm
Prečnik kupole	60 mm

## TOCAK

Materijal za telo	polipropilen
materijal omotaca	Termoplastična guma
Nošenje	precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak	Srebrna siva (RAL7001)
stitnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	125 mm
Širina omotac	32 mm
Širina tela	32 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	83 Šor A

## PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	stablo, okrugla
Prečnik sraf	28 mm
Dužina sraf	45 mm
Položaj sraf	19 mm
Količina otvora za montiranje sraf	2

# AGILA

2471PJP125R05-28 2.0 M8/19

EAN 4031582301441

Broj porudžbine 00065500  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

