

ICS

5320PJX125P51 7001 INOX

EAN 4031582309690



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

| | |
|--------|-----------|
| 롤 성능 | ● ● ● ○ ○ |
| 움직임 소음 | ● ● ● ● ○ |
| 내마모성 | ● ● ● ○ ○ |
| 부식방지 | ● ● ● ● ● |

핵심 속성

| | |
|----------------|------------------|
| 제품명 | ICS |
| 하우징 유형 | 회전 캐스터 |
| 표준 | EN12530 - 장치 캐스터 |
| 3km/h에서의 적재 용량 | 100 kg |
| 적재 용량 정적 | 200 kg |
| 온도 범위(최소) | -10 °C |
| 온도 범위(최대) | 40 °C |
| 총높이 | 166 mm |
| 전체 너비 | 52 mm |
| 전체 체중 | 0.657 kg |

휠

| | |
|------------|-----------------|
| 차체 재질 | 폴리프로필렌 |
| 트레드 재질 | 열가소성 고무 |
| 베어링 | 정밀 볼 베어링, 밀봉된 |
| 휠 색상 | 실버 그레이(RAL7001) |
| 스레드 가드 | 통합 스레드가드 |
| 직경 | 125 mm |
| 트레드 폭 | 32 mm |
| 차체 너비 | 32 mm |
| 트레드의 경도(A) | 87 Shore A |

하우징

| | |
|---------|-----------------|
| 재료 | 폴리아미드 |
| Fork 외형 | 슬림 |
| 스위블 베어링 | 스텝, 회전 |
| 색상 | 실버 그레이(RAL7001) |
| 오프셋 | 37 mm |
| 회전 반경 | 99.5 mm |
| 회전 간섭 | 199 mm |
| 돔 직경 | 52 mm |

피팅

| | |
|----------------|-----------|
| 피팅 유형 | 직사각형 플레이트 |
| 플레이트 길이 | 95 mm |
| 플레이트 너비 | 70 mm |
| 플레이트 홀 길이(최대) | 50 mm |
| 플레이트 구멍 너비(최대) | 75 mm |
| 플레이트 구멍 직경 | 11 mm |



기술 도면

