

# LINEA LIGHT

5925UAP075L51-10 9002/3000/7015

EAN 4031582353389



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties         | ● ● ● ● ● |
| Bewegingsgeluid       | ● ● ● ● ● |
| Slijtage              | ● ● ● ● ● |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ● ● |

## KERNKENMERKEN

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Productnaam                  | Linea light             |
| Type                         | Wielen met Wielslot     |
| Standaard                    | EN12528 - Meubel wielen |
| Draagvermogen bij 3 km/h     | 100 kg                  |
| Elektrisch geleidend         | Nee                     |
| Roestvrij                    | Nee                     |
| Statisch draagvermogen       | 200 kg                  |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C                  |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C                   |
| Totale hoogte                | 75,5 mm                 |
| Totale breedte               | 55 mm                   |
| Totaal gewicht               | 0,2 kg                  |

## BEHUIZING

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Materiaal van de behuizing | Polyamide               |
| Vork Vorm                  | Behuizing met twee Wiel |
| Zwenklager                 | Kraagpen, draaiend      |
| Kleur                      | Grijs wit (RAL9002)     |
| Offset                     | 23 mm                   |
| Zwenk radius               | 81 mm                   |
| Draaicirkel                | 162 mm                  |
| Diameter koepel            | 30 mm                   |

## WIEL

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Materiaal wielkern            | Polyamide              |
| Materiaal loopvlak            | Polyurethaan, Gespoten |
| Lagering                      | Precisie kogellagers   |
| Loopvlak                      | Leigrijs (RAL7015)     |
| Wielkleur                     | Leigrijs (RAL7015)     |
| Afdekkapjes                   | Met draadbeschermer    |
| Diameter                      | 75 mm                  |
| Breedte Loopvlak              | 15 mm                  |
| Diameter Asgat                | 0 mm                   |
| Naaflengte                    | 0 mm                   |
| Breedte wielkern              | 15 mm                  |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 92 Shore A             |

## FITTING

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Type bevestiging | Blind gat voor B10-fitting |
| Boutgat diameter | 10 mm                      |



Deutscher  
Ontwerper  
Club



Interzum  
Award



product  
design  
award

IF Design  
Award

# LINEA LIGHT

5925UAP075L51-10 9002/3000/7015

EAN 4031582353389

Bestelnummer 00770570  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Deutscher  
Ontwerper  
Club



Interzum  
Award



product  
design  
award

IF Design  
Award