

LINEA LIGHT

5925UAI065L51-10 KICK PEDAL

EAN 4031582403893



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ● ○

核心属性

产品名称	Linea light
外壳类型	带轮刹的旋转脚轮
标准	EN12528 - 家具脚轮
3 km/h的载重	60 kg
静态载重	120 kg
温度范围 (最低)	-10 ° C
温度范围 (最大)	40 ° C
总高	68 mm
总宽度	46 mm
总重量	0.114 kg

轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	聚氨酯, 注塑
轴承	带轴套管的滑动轴承
侧盖	无螺纹护罩
直径	65 mm
胎面宽度	13.9 mm
胎面硬度 (A)	87 岸 A

支架

材料	聚酰胺
支架形状	双轮子支架
旋转轴承	阀杆旋转
旋转半径	67 mm
转向干涉	134 mm
圆顶直径	23 mm

固定件

固定件类型	B10 接头盲孔
螺栓孔直径	10 mm

LINEA LIGHT

5925UAI065L51-10 KICK PEDAL

EAN 4031582403893



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

