ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

LINEA LIGHT

5920UAP075L51-10 9002/7015/9002

EAN 4031582353365



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	●●○○○
Шум от движение	●●●○○
Привличане	●●●○○
Устойчив на корозия	●●●○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Linea light
Тип	Въртящ се Колело
Стандартен	EN12528 – мебелни колела
Товароносимост при 3 км/ч	100 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	200 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Обща височина	75.5 mm
Обща ширина	55 mm
Общо тегло	0.18 kg

ВИЛКА

Материал на корпуса	Полиамид
Форма Вилица	Вилка на две Колело
Въртящ се лагер	Щифт, завъртане
Цвят	Сиво бяло (RAL9002)
Изместване	23 mm
Радиус на завъртане	65 mm
Интерференция при завъртане	130 mm
Диаметър на купол	30 mm

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полиамид
Материал на реазбата	Полиуретан, екструдирано
Лагер	Прецизен сачмен лагер
Цвят Резба	Сива шистичка (RAL7015)
Цвят на Колело	Сива шистичка (RAL7015)
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	75 mm
Ширина на Резба	15 mm
Диаметър на отворите Ос	0 mm
Дължина на центъра	0 mm
Ширина на тялото	15 mm
Твърдост на Резба (A)	92 Бръснач A

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Сляп отвор за фитинг B10
Диаметър на отворите Болт	10 mm

Deutscher Дизайн Club

Награда Interzum

IF награда за Дизайн

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LINEA LIGHT


5920UAP075L51-10 9002/7015/9002


EAN 4031582353365

Номер на поръчката 00770568

Чертежи на продукта







Deutscher Дизайн Club

Награда Interzum

IF награда за Дизайн