INFORMAȚII DESPRE PRODUS

NOVATECH

RK.ETP082x96-Ø52x14

EAN 4031582330656



Imaginea poate fi diferită de produsul original

ROATĂ

Material pentru corp	Nedefinit
Material al benzii de rulare	Polipropilenă , moale
Diametru	82 mm
Benză de rulare	96 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	92 Pe malul A
Diametru Rulment cu bile	52 mm
Lățime Rulment cu bile	14 mm

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	●●●●○
Zgomot de mișcare	●●●○○
Atriție	●●●●○
Rezistență la coroziune	●●●○○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Novatech
Tip	Roată
Capacitate de încărcare la 3 km/h	750 kg
Conductiv electric	Nu
Inoxidabil	Nu
Capacitate de încărcare statică	1500 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

NOVATECH

RK.ETP082x96-Ø52x14

EAN 4031582330656

TENTE
BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Desene ale produsului





