

ALPHA SMART

3377PJR125P62

EAN 4031582360615



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Alpha smart
外壳类型	带全锁的旋转脚轮
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	100 kg
静态载重	200 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
最高温度范围	60 ° C
总高	155 mm
总重量	1.027 kg

轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	热塑性橡胶
轴承	滚柱轴承
轴	用螺母拧紧
侧盖	无螺纹护罩
直径	125 mm
胎面宽度	32 mm
胎面硬度 (A)	87 岸 A

支架

材料	钢板, 重型
支架形状	修身
旋转轴承	两个钢珠滚道
偏移量	40 mm
旋转半径	116.5 mm
转向干涉	233 mm

固定件

固定件类型	矩形板
上板长	105 mm
上板宽	85 mm
上板孔长度 (最小)	77 mm
上板孔长度 (最大)	80 mm
上板孔宽度 (最大)	60 mm
上板孔直径	9 mm

ALPHA SMART

3377PJR125P62

EAN 4031582360615



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

