

# GLIDE

A229POI050B10-11X20

EAN 4031582319606

Numéro de commande 00072176



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Attrition ●●●○○

Résistance à la corrosion ●●●○○

## ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit Glide

Type Solution personnalisée

Capacité de charge à 3 km/h 30 kg

Plage de température (minimale) -20 °C

Plage de température (maximale) 60 °C

Hauteur 33 mm

Largeur totale 50 mm

Poids global 0,055 kg

## ROUE

Matériau du corps	Polypropylène
Bandage	Identique au corps de Roue
Roulement	Moyeu lisse avec tube Entretoise
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	50 mm
Dureté du Bandage (D)	65 Shore D

## CHAPE

Matériau	Polypropylène
Forme Chape	Droit
Pivot	Tige pivotante
Diamètre du dôme	38 mm
Diamètre du collier	50 mm

## RACCORD

Type de raccord	Tige avec anneau de préhension, avec col
Tige Diamètre Tige	11 mm

# GLIDE

A229POI050B10-11X20

EAN 4031582319606

Numéro de commande 00072176



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESSINS TECHNIQUES

---

