

ZETA STAINLESS

8678UAD200P63

EAN 4031582313895



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ● ●
움직임 소음	● ● ○ ○ ○
내마모성	● ● ● ● ●
부식방지	● ● ● ● ●

핵심 속성

제품명	Zeta stainless
하우징 유형	고정 캐스터
표준	EN12533 - 고하중 캐스터
4km/h에서의 적재 용량	500 kg
6km/h에서의 적재 용량	400 kg
스테인리스	✓
적재 용량 정적	1000 kg
온도 범위(최소)	-30 °C
온도 범위(최대)	80 °C
총높이	240 mm
전체 너비	117 mm
전체 체중	2.289 kg

휠

차체 재질	폴리아미드
트레드 재질	폴리우레탄, 주입
베어링	롤러 베어링, 스테인리스
차축	너트로 고정
휠 색상	내추럴 화이트
직경	200 mm
트레드 폭	50 mm
차체 너비	50 mm
트레드의 경도(A)	92 Shore A
트레드의 경도(D)	42 Shore D

하우징

재료	스테인리스 스틸, 해비
Fork 외형	다양한 강화
색상	스테인리스 스틸

ZETA STAINLESS

8678UAD200P63

EAN 4031582313895



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

피팅

피팅 유형	직사각형 플레이트
플레이트 길이	137 mm
플레이트 너비	117 mm
플레이트 홀 길이(최소)	74 mm
플레이트 홀 길이(최대)	80 mm
플레이트 구멍 너비(최소)	74 mm
플레이트 구멍 너비(최대)	105 mm
플레이트 구멍 직경	11 mm

ZETA STAINLESS

8678UAD200P63

EAN 4031582313895



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

기술 도면

