

KAPPA LOAD

9652FTP250P64 CL97

EAN 4031582314793



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	● ● ● ● ● ○
Шум движения	● ● ● ● ○ ○
Исчезновение	● ● ● ● ● ○
Устойчивость к коррозии	● ● ● ● ● ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Kappa load
Тип	Поворотное Колесная опора с Общий тормоз, Концевик колесной опоры
Стандартный	EN12533 - Высоконагруженные колесные опоры
Грузоподъемность при 4 км/ч	2160 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч	1800 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	3600 kg
Диапазон температур (минимальный)	-10 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общая высота	305 mm
Общая ширина	140 mm
Общий вес	16,55 kg

КРОНШТЕЙН

Материал корпуса	Чугун или кованный чугун, тяжелый
Форма Вилы	Широкая, Усиленный
Поворотный узел	Роликовый (Игольчатый) подшипник с глубокими канавками
Цвет	Цинковое железо (прозрачное)
Офсет (Смещение)	65 mm
Радиус поворота	195 mm
Поворотное соединение	390 mm
Lubrication nipple	1
Диаметр купола	140 mm

КОЛЕСО

Материал корпуса	Чугун
Материал протектора	Полиуретан, Литой
Подшипник	Прецизионный шариковый подшипник
Ось	Винт с гайкой
Цвет Колесо	Медово-желтый (RAL1005)
Защита от проводов	С защитой резьбы
Диаметр	250 mm
Ширина Протектор	80 mm
Ширина тела	80 mm
Твердость Протектор (A)	92 Береговая A
Твердость Протектор (D)	42 Береговая D

ФИТИНГ

Тип фитинга	Прямоугольная пластина
Длина пластины	175 mm
Ширина пластины	140 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)	105 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)	140 mm
Диаметр отверстия пластины	15 mm

KAPPA LOAD

9652FTP250P64 CL97

EAN 4031582314793



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

