

ZETA REVERSE

468BITP125P63 SOFT CV

EAN 4031582398403

Broj porudžbine 00860899



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ●●●○○

Buka u pokretu ●●●●○

Ishrana ●●●●○

otpornost na rdju ●●●○○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Zeta reverse
Tip	Okreni Tocak sa potpuna kocnica i usmerena kocnica napunjenom oprugom
Standard	EN12532 - transportna oprema
Nosivost na 4 km/h	400 kg
Nosivost na 6 km/h	320 kg
Statički Nosivost	800 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-10 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Sveukupna visina	164 mm
Ukupna širina	96 mm
Ukupna težina	3,273 kg

TOCAK

Materijal za telo	Aluminijum
	mekan
	konveksan
materijal omotaca	Poliuretana, liveno
Nošenje	precizini kuglični lezaj
osovina	Završena sa navrtkom
Boja Tocak	Saobraćajna siva A (RAL7042)
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	125 mm
Širina omotac	50 mm
Širina tela	50 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	80 Šešelj A

KUCISTE

Materijal	Čelični list, veoma težak
oblik viljuska	siroko, Ojacano
okretni lezaj	Dve trke za loptu, Ojacano ili nerđjajući
Boja	plavo cinkovano
ofset	60 mm
okretni radijus	161 mm
Otpor okretanju	322 mm
Prečnik kupole	96 mm

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča
Dužina ploče	137 mm
Širina ploče	105 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)	75 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	80 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)	75 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	105 mm
Prečnik otvora ploče	11 mm

ZETA REVERSE

468BITP125P63 SOFT CV

EAN 4031582398403
Broj porudžbine 00860899



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

