

NOVATECH

FTF250X80-Ø80-5XØ15

EAN 4031582332124



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor ●●●○○

Hlučnost ●●●○○

Opotřebení ●●●●○

Odolné vůči korozi ●●●○○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu Novatech

Typ Kolo

Rozsah teploty (minimální) -20 °C

Teplotní rozsah (maximální) 60 °C

Celková hmotnost 9,043 kg

KOLO

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Materiál středu | Litina |
| Materiál běhounu | Polyuretan, Odlitý |
| Ložisko | Kolo s přírubou |
| Průměr | 250 mm |
| Šířka Běhoun | 80 mm |
| Průměr otvoru pro šroub | 80 mm |
| Tvrdost Běhoun (A) | 92 Obuv A |
| Průměr otvoru | 112 mm |
| Průměr otvoru | 15 mm |
| Vhodné pro | komatsu |

MONTÁŽ

Množství montážních otvorů 5

TECHNICKÉ VÝKRESY

