



A kép eltérhet az eredeti terméktől

### TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●●○

Mozgás zajkibocsátása ●●●○○

Kopás ●●●●○

Korrozióálló képesség ●●●○○

### ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Novatech
Ház típusa	Kerék
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	100 kg
Teherbírás 6 km/h-nál	80 kg
Statikus teherbírás	200 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-10 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	0,14 kg

### KERÉK

Felépítmény anyaga	Acél, vas
Futófelület anyaga	Ötött poliuretán
Csapágy	Precíziós golyóscsapágy (RS/2RS)
Kerék színe	Mézsárga (RAL1005)
Átmérő	60 mm
Futófelület szélessége	20 mm
Tengely furat átmérője	20 mm
Kerékagy hossza	12 mm
Test szélessége	20 mm
A futófelület keménysége (A)	92 Shore A
A futófelület keménysége (D)	42 Shore D

## MŰSZAKI RAJZOK

