

ALPHA STAINLESS

8470UOD100P62

EAN 4031582333183



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ● ●

KERNKENMERKEN

Productnaam	Alpha stainless
Type	Zwenkwiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	200 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Ja
Statisch Draagvermogen	400 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-25 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totale hoogte	128 mm
Totale breedte	75 mm
Totaal gewicht	0,69 kg

VORK

Materiaal van de behuizing	Roestvrij staal, zwaar
Vork Vorm	Breed
Zwenklager	Dubbele kogeldraaikrans
Kleur	Roestvrij staal
Offset	41 mm
Zwenk radius	91 mm
Uitzwenking	182 mm
Diameter koepel	75 mm

WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide
Materiaal loopvlak	Identiek met wielkern
Lager	Rollager, roestvrij
As	Vastgeschroefd met moer
Kleur Wiel	Natuurlijk wit
Diameter	100 mm
Breedte Loopvlak	36 mm
Breedte wielkern	36 mm
Hardheid van het loopvlak (D)	75 Shore D

BEVESTIGING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	105 mm
Breedte plaat	85 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)	77 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	60 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)	77 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	80 mm
Diameter bevestigingsgat	9 mm

ALPHA STAINLESS

8470UOD100P62

EAN 4031582333183

Bestelnummer 00038659

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

