

ALPHA STAINLESS

8477UAD100P30-11 RED

EAN 4031582370164



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●○○

Исчезновение ●●●●○

Устойчивость к коррозии ●●●●●

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

| | |
|---------------------------------------|---|
| Название продукта | Alpha stainless |
| Тип корпуса | Поворотное Колесная опора с Общий тормоз |
| Стандартный | EN12532 - Транспортное оборудование |
| Грузоподъемность при 4 км/ч | 150 kg |
| Грузоподъемность статическая | 300 kg |
| Диапазон температур (минимальный) | -40 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 80 °C |
| Общая высота | 128 mm |
| Общий вес | 0,957 kg |

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|--|
| Материал корпуса | Полиамид |
| Материал протектора | Полиуретан, Инжекционный |
| Подшипник | Роликовый (Игольчатый) подшипник Нержавеющая сталь |
| Ось | Винт с гайкой |
| Диаметр | 100 mm |
| Ширина Протектор | 32 mm |
| Твердость Протектор (D) | 42 Береговая D |

КРОНШТЕЙН

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Материал | Нержавеющая сталь, тяжелая |
| Форма Вилы | Широкая |
| Поворотный узел | Две гонки с мячом |
| Офсет (Смещение) | 41 mm |
| Поворотное соединение | 242 mm |
| Нержавеющая сталь | ✓ |

ФИТИНГ

| | |
|------------------------|--------------------|
| Тип фитинга | Отверстие под болт |
| Диаметр отверстия Болт | 11 mm |

ALPHA STAINLESS

8477UAD100P30-11 RED

EAN 4031582370164



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

