

ELASTECH

UFR 125x40-Ø12 HL44,4 tyre-5015

EAN 4031582323405



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Verloop	● ● ● ○ ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Elastech
Type	Wiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	250 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	500 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totaal gewicht	0,15 kg

WIEL

Tread hardness	zacht
Wielkern materiaal	Polyamide
Materiaal loopvlak	Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd
Lager	Rollager
Kleur Wiel	Grafietzwart (RAL9011)
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	40 mm
Asgatdiameter	12 mm
Naaflengte	44,4 mm
Breedte wielkern	40 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	63 Shore A

ELASTECH

UFR 125x40-Ø12 HL44,4 tyre-5015

EAN 4031582323405

Bestelnummer 00030734
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

