PRODUCTINFORMATIE

# ELASTECH

## UFR 125x40-Ø12 HL44,4 tyre-5015

EAN 4031582323405



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

### PRESTATIES

| | |
|---|---|
| Rolprestaties | ●●●●○ |
| Bewegingsgeluid | ●●●●○ |
| Verloop | ●●●○○ |
| Corrosieweerstand | ●●●○○ |

### KERNKENMERKEN

| | |
|---|---|
| Productnaam | Elastech |
| Type | Wiel |
| Standaard | EN12532 - Transportuitrusting |
| Draagvermogen bij 4 km/u | 250 kg |
| Elektrisch geleidend | Nee |
| Roestvrij | Nee |
| Statisch Draagvermogen | 500 kg |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C |
| Totaal gewicht | 0,15 kg |

### WIEL

| | |
|---|---|
| Tread hardness | zacht |
| Wielkern materiaal | Polyamide |
| Materiaal loopvlak | Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd |
| Lager | Rollager |
| Kleur Wiel | Grafietzwart (RAL9011) |
| Afdekkapjes | Zonder afdekkapjes |
| Diameter | 125 mm |
| Breedte Loopvlak | 40 mm |
| Asgatdiameter | 12 mm |
| Naaflengte | 44,4 mm |
| Breedte wielkern | 40 mm |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 63 Shore A |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ELASTECH

## UFR 125x40-Ø12 HL44,4 tyre-5015

EAN 4031582323405

Bestelnummer 00030734

**Producttekeningen**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH