

GALEA

5071PJH125R05-28X40

EAN 4031582368475



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ● ● ● ○ ○

Rumore ● ● ● ○ ○

Attrito ● ● ● ○ ○

Resistenza alla corrosione ● ● ● ● ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Galea
Tipo di alloggiamento	Ruota girevole con blocco direzionale
Standard	EN12530 - Ruote per dispositivi
Portata a 3 km/h	100 kg
Portata statica	200 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Altezza totale	162 mm

RUOTA

Materiale del corpo	Polipropilene
Materiale del battistrada	Gomma termoplastica
Cuscinetto	Cuscinetto piano
Parafili	Con parafili
Diametro	125 mm
Larghezza battistrada	30 mm
Durezza del Battistrada (A)	87 Shore A

SUPPORTO

Materiale	Poilammide
Forma della forcella	Chiuso
Cuscinetto del supporto	Doppio giro di sfere
Disassamento	40 mm
Ingombro di piroettamento	205 mm

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Perno solido, tondo
Diametro bullone	28 mm
Lunghezza bullone	40 mm

GALEA

5071PJH125R05-28X40

EAN 4031582368475



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

