

MAXTECH

PNP200x50-Ø8 HL60 GRIS

EAN 4031582452778



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

RODA

Tread hardness	suau
Material corporal	Polipropilè
Material de la banda de rodadura	Poliuretà, Escumat
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Protectors de fil	Amb la guardaespatlles
Diametralització	200 mm
Banda de rodadura ample	50 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	8 mm
Longitud del cub	60 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	70 Shore A

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ○ ○
El soroll del moviment	● ● ● ● ○ ○
Atràcia	● ● ● ● ○ ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Maxtech
Tipus	Aro
Tracidad de carga a 3 km/h	100 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	200 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Pes total	0,07 kg

MAXTECH

PNP200x50-Ø8 HL60 GRIS

EAN 4031582452778



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

