

KAPPA LOAD

9658FCP200P63

EAN 4031582451931



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●●○

Шум движения ●●●○

Исчезновение ●●●●○

Устойчивость к коррозии ●●●○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

| | |
|------------------------------------|--|
| Название продукта | Kappa load |
| Тип корпуса | Фиксированное Колесная опора |
| Стандартный | EN12533 - Высоконагруженные колесные опоры |
| Грузоподъемность при 4 км/ч | 1400 kg |
| Грузоподъемность при 6 км/ч | 1200 kg |
| Грузоподъемность статическая | 2800 kg |
| Диапазон температур (минимальный) | -20 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 60 °C |
| Общая высота | 305 mm |
| Общий вес | 4,585 kg |

КОЛЕСО

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Материал корпуса | Литье |
| Материал протектора | Ultratech полиуретан, Литой |
| Подшипник | Прецизионный шариковый подшипник |
| Ось | Винт с гайкой |
| Защита от проводов | С защитой резьбы |
| Диаметр | 200 mm |
| Ширина Протектор | 50 mm |

КРОНШТЕЙН

| | |
|------------|-----------------------------------|
| Материал | Чугун или кованный чугун, тяжелый |
| Форма Вилы | Широкая, Усиленный |

ФИТИНГ

| | |
|--|------------------------|
| Тип фитинга | Прямоугольная пластина |
| Длина пластины | 135 mm |
| Ширина пластины | 110 mm |
| Длина отверстия пластины (максимальная) | 105 mm |
| Ширина отверстия пластины (минимальная) | 75 mm |
| Ширина отверстия пластины (максимальная) | 80 mm |
| Диаметр отверстия пластины | 11 mm |

КАРРА LOAD

9658FCP200P63

EAN 4031582451931



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

