


OMIKRON TWIN

9958FTP160P65

EAN 4031582316957



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Oмикron twin
Type	Bokwiel
Standaard	vergelijkbaar EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	2000 kg
Draagvermogen bij 6 km/u	1500 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	4000 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	250 mm
Totale breedte	189 mm
Totaal gewicht	12,48 kg

VORK

Materiaal van de behuizing	Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar
Vork Vorm	Dubbele vorkwiel
Kleur	Transparante Coating
Lubrication nipple	1
Diameter koepel	160 mm

WIEL

Wielkern materiaal	Gietijzer
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gegoten
Lager	Precisie kogellagers
As	Vastgeschroefd met moer
Kleur Wiel	Honinggeel (RAL1005)
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	160 mm
Breedte Loopvlak	50 mm
Breedte wielkern	50 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	92 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)	42 Shore D

BEVESTIGING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	200 mm
Breedte plaat	160 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	120 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	160 mm
Diameter bevestigingsgat	15 mm

OMIKRON TWIN

9958FTP160P65

EAN 4031582316957

Bestelnummer 00827824

Producttekeningen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

