

ZETA

4681ITP250P63

EAN 4031582308006

Pasūtījuma numurs 00830073



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja ●●●○○

Kustības troksnis ●●●●○

Nodilums ●●●●○

Korozijas izturīgs ●●●○○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Zeta
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Kravnesība pie 4 km/h	800 kg
Kravnesība pie 6 km/h	640 kg
Statiskā kravnesība	1600 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais augstums	290 mm
Kopējais platums	96 mm
Kopējais svars	4,802 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Alumīnijs
Protectora materiāls	Poliuretāns, liets
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Ass	Pieskrūvēts ar uzgriezni
Ritenis krāsa	Medus dzeltens (RAL1005)
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	250 mm
Protectora platums	55 mm
Korpusa platums	55 mm
Protectora cietība (A)	92 Krasts A
Protectora cietība (D)	42 Krasts D

KRONŠTEINIS

Materiāls	Tērauda loksne, ļoti smaga
Dakšas forma	Plaša, pastiprināta
Grozāmais gūltnis	Divu bumbu sacīkstes, pastiprināta, vai nerūsējoša
Krāsa	Pasivēts ar zilu
Ofsets	55 mm
Pagrieziena rādiuss	180 mm
Grozāms savienojums	360 mm
Kupola diametrs	96 mm

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	137 mm
Plāksnes platums	105 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)	75 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	80 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)	75 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	105 mm
Plāksnes atveres diametrs	11 mm

ZETA

4681ITP250P63

EAN 4031582308006

Pasūtījuma numurs 00830073



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

