

ALPHA

3470UOJ125P30-13

EAN 4031582381443



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ●
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Alpha
外壳类型	万向脚轮
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	125 kg
静态载重	250 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
最高温度范围	60 ° C
总高	155 mm
总重量	0.994 kg

轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	与轮子体相同
轴承	滚柱轴承
轴	用螺母拧紧
侧盖	带螺纹防护装置
直径	125 mm
胎面宽度	40 mm
胎面硬度 (D)	75 岸 D

支架

材料	钢板, 重型
支架形状	宽
旋转轴承	两个钢珠滚道
偏移量	40 mm
旋转半径	102.5 mm
转向干涉	205 mm

固定件

固定件类型	螺栓孔
螺栓孔直径	13 mm

ALPHA

3470UOJ125P30-13

EAN 4031582381443



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

