PRODUKTINFORMATION

COMPACTA

1430POI038P60-46x38

EAN 4031582336672



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●○○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●●○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Compacta
Type	Drejeligt Hjul
Standard	EN12528 - Møbelhjul
Belastning ved 3 km/t	25 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	50 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Byggehøjde	50,5 mm
Samlet bredde	32 mm
Samlet vægt	0,07 kg

GAFFEL

Materialer til boliger	Stålplade, let
Gaffel Form	Bred
Drejekrans	Drejekrans med enkelt kuglekrans
Farve	Blå-kromatiseret
Udladning	13 mm
Udfaldsradius	32 mm
Udfaldsdiameter	64 mm
Dome-diameter	32 mm

HJUL

Fælgmateriale	Polypropylen
Hjulbanemateriale	Identisk med Hjulfælg
Leje	Glideleje med Afstandsrør
Aksel	Nittet
Hjul farve	Grafit sort (RAL9011)
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	38 mm
Hjulbane bredde	16 mm
Fælgbredde	16 mm
Hårdhed af Hjulbane (D)	65 Shore D

MONTERING

Monteringstype	Rektangulær plade
Pladelængde	46 mm
Pladebredde	38 mm
Længde på pladehul (maksimum)	28 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	36 mm
Pladehullets diameter	5,3 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

COMPACTA

1430POI038P60-46x38

EAN 4031582336672

Bestillingsnummer 00032083

Product Drawings

