INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

NOVATECH

RK.ETP082x100-Ø47x12

EAN 4031582369557



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

Corps de roue	Non défini
Bandage	Polypropylène, souple
Diamètre	82 mm
Largeur du bandage	100 mm
Dureté du bandage (A)	92 Shore A
Diamètre du roulement à billes	47 mm
Largeur du roulement à billes	12 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●●○
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●●○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Novatech
Type	Roue
Capacité de charge à 3 km/h	800 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	1600 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

NOVATECH

RK.ETP082x100-Ø47x12

EAN 4031582369557

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit





