

NOVATECH

FTX140X60-Ø12 HL65-A

EAN 4031582332070



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Novatech
Tipo	Aro
Capacidad de carga a 3 km/h	700 kg
Capacidad de carga estática	1400 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-20 °C
Rango de temperatura (máximo)	60 °C
Peso total	2,99 kg

ARO

Material del cuerpo	Hierro fundido
Material de la banda de rodadura	Poliuretano, Fundido
Cojinete	Rodamiento de bolas de precisión, Sellado
Protectores de hilo	Con protector de roscas
Diámetro	140 mm
Ancho de Banda de rodadura	60 mm
Diámetro del agujero del Eje	12 mm
Longitud del cubo	65 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	92 Shore A
Tipo de cojinete	6006 2RS
Tipo de sellado	A
Adecuado para	bt_linde

NOVATECH

FTX140X60-Ø12 HL65-A

EAN 4031582332070



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

