

INTEGRAL TWIN

2946USX100R36-32S30 D 9002 4xM6 W

EAN 4031582340730



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ● ●
Buka u pokretu	● ● ● ○ ○
Ishrana	● ● ● ● ○
otpornost na rdju	● ● ● ○ ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Integral twin
Tip	Okreni Tocak sa centralnim , potpuna kocnica
Standard	EN12531 - Bolnički stolovi
Nosivost na 3 km/h	125 kg
Nosivost na 4 km/h	125 kg
Električni provod	yes
nerdjajući	no
Statički Nosivost	375 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-25 °C
Opseg temperature (maksimalni)	80 °C
Sveukupna visina	129 mm
Ukupna širina	63 mm
Ukupna težina	1.06 kg
Sertifikacija	Ispitano i nadgledano od strane TÜV Süd

KUCISTE

Materijal kućišta	Čelični list, srednji
oblik viljuska	kuciste za dva Tocak
okretni lezaj	precizini kuglični lezaj
Boja	Siva bela (RAL9002)
ofset	31 mm
okretni radijus	85 mm
Otpor okretanju	170 mm
Prečnik kupole	61.5 mm

TOCAK

Materijal za telo	poliamid
materijal omotaca	Poliuretan, liveno, električno provodljiv
Nošenje	precizini kuglični lezaj, zapečaceno
Boja Tocak	Siva bela (RAL9002)
stižnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	100 mm
Širina omotac	15 mm
Širina tela	15 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	91 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)	40 Šor D

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklopanja	stablo sa bregasta rupa za trake profila, kratka Verzija
Prečnik sraf	32 mm
Dužina sraf	51 mm
Položaj sraf	7 mm
Količina otvora za montiranje sraf	4
Savet	Kreveti za pranje moraju biti zapečaceno u oblasti za montažu od strane proizvođača bolničkog kreveta.

INTEGRAL TWIN

2946USX100R36-32S30 D 9002 4xM6 W

EAN 4031582340730

Broj porudžbine 00063377
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

