

AGILA TWIN

2977DIK075P30-10,3

EAN 4031582302899

Bestelnummer 00003076



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Slijtage	● ● ● ○ ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Agila twin
Behuizingstype	Wielen met Totale vergrendeling
Standaard	EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/h	100 kg
Statisch draagvermogen	200 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	85 °C
Totale hoogte	99 mm
Totale breedte	71 mm
Totaal gewicht	0,869 kg

WIEL

Materiaal wielkern	Plaatstaal
Materiaal loopvlak	Massief rubber, niet-markerend
Lagering	Conisch kogellager
Wielkleur	Blauw gepassiveerd
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	75 mm
Breedte Loopvlak	25 mm
Breedte wielkern	25 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	80 Shore A

BEHUIZING

Materiaal	Staalplaat, medium
Vork Vorm	Behuizing met twee Wiel
Zwenklager	Twee balraces
Kleur	Blauw gepassiveerd
Offset	31,3 mm
Zwenk radius	99 mm
Draaicirkel	198 mm
Diameter koepel	65 mm

FITTING

Type bevestiging	Boutgat
Boutgat diameter	10,3 mm

AGILA TWIN

2977DIK075P30-10,3

EAN 4031582302899
Bestelnummer 00003076



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

