

AGILA

2470DIK100P30-11

EAN 4031582010114



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ● ○
Hlučnost	● ● ● ● ○
Opotřebení	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Agila
Typ	Otočné Kolečko
Norma	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	80 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	160 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	85 °C
Celková výška	135 mm
Stavební výška	60 mm
Celková hmotnost	0,86 kg

UCHYCENÍ

Materiál pouzdra	Ocelový plech, střední
Tvar Vidlice	Široký
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Barva vidlice	Pasivováno modrou
Vyosení	38 mm
Poloměr otáčení	60 mm
Průměr otáčení	176 mm

KOLO

Materiál středu	Ocelový plech
Materiál běhounu	Tvrdá guma, neoznačující
Ložisko	Kuželové ložisko
Barva kola	Pasivováno modrou
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	100 mm
Šířka Běhoun	32 mm
Šířka středu kola	32 mm
Tvrdost Běhoun (A)	80 krůček A

MONTÁŽ

Typ uchycení	Díra na šroub
Průměr otvoru uchycení	11 mm
Informace	Kolečka lze namontovat pomocí standardních šroubů libovolné délky.

AGILA

2470DIK100P30-11

EAN 4031582010114

Objednáací číslo 00006073
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

