

## AGILA

2470XSP100P30-11

EAN 4031582342871



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Desempenho do rolamento | ● ● ● ● ○ |
| Ruído de movimento      | ● ● ● ● ○ |
| Desgaste                | ● ● ● ● ○ |
| Resistência à corrosão  | ● ● ● ● ○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Nome do produto                   | Agila                                |
| Tipo                              | Rodízio giratório                    |
| Padrão                            | EN12530 - Rodízios para Dispositivos |
| Capacidade de carga a 3 km/h      | 100 kg                               |
| Elétrico condutivo                | Sim                                  |
| Aço inoxidável                    | Não                                  |
| Capacidade de carga estática      | 200 kg                               |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -25 °C                               |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 80 °C                                |
| Altura total                      | 135 mm                               |
| Largura geral                     | 60 mm                                |
| Peso geral                        | 0,65 kg                              |

## SUPORTE

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Material da caixa       | Folha de aço, média   |
| Em Forma de Garfo       | Amplo                 |
| Rolamento giratório     | Duas filas de esferas |
| Cor                     | Passivada a azul      |
| Offset                  | 38 mm                 |
| Raio giratório          | 88 mm                 |
| Interferência giratória | 176 mm                |
| Diâmetro do dome        | 60 mm                 |

## RODA

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Material do centro da roda | Poliamida, eletro-condutivo             |
| Material do piso da roda   | Poliuretano, injetado, eletro-condutivo |
| Rolamento                  | Rolamento de esferas de precisão        |
| Cor da Roda                | Cinza prateado (RAL7001)                |
| Anti-fios                  | Com anti-fios                           |
| Diâmetro                   | 100 mm                                  |
| Largura do Piso            | 32 mm                                   |
| Largura do corpo           | 32 mm                                   |
| Dureza do Piso (A)         | 91 Shore A                              |
| Dureza do Piso (D)         | 40 Shore D                              |

## ENCAIXE

|                  |                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de fixação  | Furo da rosca                                                                |
| Diâmetro do furo | 11 mm                                                                        |
| Sugestão         | Os rodízios podem ser montados com parafusos padrão de qualquer comprimento. |

# AGILA

2470XSP100P30-11

EAN 4031582342871

Número de encomenda 00035093

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

