INFORMACE O PRODUKTU

# AGILA STAINLESS

7475PJO050P30-11

EAN 4031582350937



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

| | |
|---|---|
| Valivý odpor | ●●●○○ |
| Hlučnost | ●●●●○ |
| Opotřebení | ●●●○○ |
| Odolné vůči korozi | ●●●●● |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

| | |
|---|---|
| Název produktu | Agila stainless |
| Typ | Otočné Kolečko s Brzda kola |
| Norma | EN12530 – Kolečka zařízení |
| Nosnost 3 km/h | 40 kg |
| Elektrické vodivé | Ne |
| Nerezové | Ano |
| Statická Nosnost | 80 kg |
| Rozsah teploty (minimální) | -20 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C |
| Celková výška | 69 mm |
| Stavební výška | 43 mm |
| Celková hmotnost | 0,17 kg |

## UCHYCENÍ

| | |
|---|---|
| Materiál pouzdra | Nerezové ocel, střední |
| Tvar Vidlice | Široký |
| Otočné ložisko | dvouřadá kuličková dráha |
| Barva vidlice | Nerezové ocel |
| Vyosení | 24 mm |
| Poloměr otáčení | 41 mm |
| Průměr otáčení | 140 mm |
| Material brake pedal | polyamid |

## KOLO

| | |
|---|---|
| Materiál středu | Polyprpylen |
| Materiál běhounu | Termoplastická pryž |
| Ložisko | Ložisko |
| Barva Kola | Stříbrně šedá (RAL7001) |
| Ochranná krytka | Bez pouzdra |
| Průměr | 50 mm |
| Šířka Běhoun | 19 mm |
| Šířka středu kola | 19 mm |
| Tvrdost Běhoun (A) | 87 Shore A |

## MONTÁŽ

| | |
|---|---|
| Typ uchycení | Díra na šroub |
| Průměr otvoru uchycení | 11 mm |
| Informace | Kolečka lze namontovat pomocí standardních šroubů libovolné délky. |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# AGILA STAINLESS

7475PJO050P30-11

EAN 4031582350937

Objednací číslo 00036674

**Výkresy produktu**




