

FOOTMASTER

FOOT MASTER SGDN- 60-F-NYN

EAN 4031582419399



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Footmaster
Tipo de alojamento	Rodízio giratório
Capacidade de carga estática	250 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-10 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	90 °C
Altura total	82,5 mm
Peso geral	0,5 kg

RODA

Material do centro da roda	Poliamida, muito pesada
Material do piso da roda	Poliuretano, Injetado
Rolamento	Rolamento, humedecido
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	50 mm
Largura do Piso	25 mm
Dureza do Piso (D)	70 Shore D

SUPORTE

Offset	36 mm
Raio giratório	63 mm
Interferência giratória	126 mm

ENCAIXE

Comprimento da placa	73 mm
Largura da placa	73 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)	58 mm
Largura do furo da placa (Máximo)	58 mm
Diâmetro do furo da placa	7 mm

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Por favor, calcule a capacidade de carga total da aplicação como duas vezes a capacidade de carga de um único rodízio, quando forem utilizados quatro rodízios.

FOOTMASTER

FOOT MASTER SGDN- 60-F-NYN

EAN 4031582419399



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

