

FORMA

6941UFP150P33 DARK GREY

EAN 4031582477382



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage ●●●●○

Bruit de mouvement ●●●●○

Usure ●●●●○

Résistance à la corrosion ●●●○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Forma
Type	Roulette pivotante à blocage directionnel
Capacité de charge à 3 km/h	135 kg
Plage de température (minimale)	-18 °C
Plage de température (maximale)	120 °C
Hauteur	176 mm

ROUE

Corps de roue	Polyamide
	souple
Bandage	Caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé
Roulement	Roulement à billes de précision
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	150 mm
Largeur du bandage	18 mm
Dureté du bandage (A)	60 Shore A

CHAPE

Matériau	Zamac / Aluminium
Forme de la chape	Roulette jumelée
Pivot	Roulement à billes de précision
Déport	57 mm
Rayon d'encombrement	137 mm

FIXATION

Type de fixation	Platine rectangulaire
Longueur de la platine	92 mm
Largeur de la platine	64 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	73 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)	43 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	45 mm
Diamètre des trous de la platine	10,7 mm

FORMA

6941UFP150P33 DARK GREY

EAN 4031582477382



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

