INFORMACIJE O PROIZVODU

ICS

5327PJX125P51 INOX

EAN 4031582367447



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	●●●○○
Buka u pokretu	●●●●○
Ishrana	●●●○○
otpornost na rdju	●●●●●

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	ICS
Tip	Okreni Tocak sa potpuna kocnica
Standard	EN12530 - Kastori uređaja
Nosivost na 3 km/h	100 kg
Električni provod	no
nerdjajuci	yes
Statički Nosivost	200 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-10 °C
Opseg temperature (maksimalni)	40 °C
Sveukupna visina	166 mm
Ukupna težina	0.72 kg

KUCISTE

Materijal kućišta	poliamid
oblik viljuska	Slim
okretni lezaj	stablo , okretanje
ofset	38 mm
Otpor okretanju	259 mm

TOCAK

Materijal za telo	polipropilen
materijal omotaca	Termoplastična guma
Nošenje	precizini kuglicni lezaj, zapecaceno
stitnici omotaca	Integrisani threadguard
Prečnik	125 mm
Širina omotac	32 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	87 Šora A

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča
Dužina ploče	95 mm
Širina ploče	70 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	75 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	50 mm
Prečnik otvora ploče	11 mm

IF nagrada za Dizajn

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ICS


5327PJX125P51 INOX


EAN 4031582367447

TENTE
BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Crteži proizvoda







IF nagrada za Dizajn

© Copyright 2026 TENTE International GmbH