

KAPPA LOAD

9658MOP150P64 HL80

EAN 4031582428759



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ●
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ●
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Kappa load
Type	Vast Wielen
Draagvermogen bij 3 km/h	3000 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-40 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totale hoogte	205 mm

WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide, superzwaar
Materiaal loopvlak	Identiek aan Wiel
Lagering	Precisie kogellagers
As	Geschroefd met moer
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	150 mm
Breedte Loopvlak	80 mm
Hardheid van het Loopvlak (D)	75 Shore D

BEHUIZING

Materiaal	Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar
Vork Vorm	Breed, Versterkt
	✓

FITTING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	175 mm
Breedte plaat	140 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	140 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	105 mm
Diameter plaatgat	15 mm

KAPPA LOAD

9658MOP150P64 HL80

EAN 4031582428759



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

