

LINEA CLINIC

5946UAC150R36-34XS S27 SAFETY OH155

EAN 4031582412796



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●●●

Шум от движение ●●●○○

Привличане ●●●●○

Устойчив на корозия ●●●●○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Linea clinic
Тип	Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване
Стандартен	подобен EN12531 - Болнични лебедни колела
Товароносимост при 3 км/ч	150 kg
Товароносимост при 4 км/ч	150 kg
Неръждаемост	✓
Статичен Товароносимост	300 kg
Температурен диапазон (минимален)	-10 °C
Температурен диапазон (максимален)	40 °C
Обща височина	155 mm
Обща ширина	71 mm
Общо тегло	1,061 kg
Сертифициране	Тествано и наблюдавано от TÜV Süd

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полиамид
Материал на реазбата	Полиуретан, екструдирано
Лагер	Прецизен сачмен лагер , Неръждаемост
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	150 mm
Ширина на Резба	15 mm
Твърдост на Резба (A)	92 Бръснач A

ВИЛКА

Материал	Полиамид
Форма Вилица	Вилка на две Колело
Въртящ се лагер	Прецизен сачмен лагер
Изместване	47,5 mm
Радиус на завъртане	122,5 mm
Интерференция при завъртане	254 mm

Deutscher
Дизайн
ClubНаграда
InterzumIF награда за
Дизайн

LINEA CLINIC

5946UAC150R36-34XS S27 SAFETY OH155

EAN 4031582412796



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Щифт с Отвор за ексцентрик за профилни профили, къса Версия
Диаметър на Болт	32 mm
Дължина на Болт	42 mm
Намек	Перещите се легла трябва да бъдат Изолиран в зоната за поставяне от производителя на болничното легло.



Deutscher
Дизайн
Club



Награда
Interzum



IF награда за
Дизайн

LINEA CLINIC

5946UAC150R36-34XS S27 SAFETY OH155

EAN 4031582412796



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

